




TSS 4

TSS 2

Aktenschränke TSS sind die optimale Wahl...

... überall dort, wo große Aktenmengen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden müssen. Die TSS-Schränke besitzen das Fassungsvermögen eines Aktenschrankes und die Sicherheit eines Tresors. Durch Rasteraufteilung und höhenverstellbare Einlegeböden haben Sie bei der Innenaufteilung alle Möglichkeiten. Aufgrund der Bauweise bietet Ihnen der TSS bedingten Einbruchschutz sowie Feuerschutz nach DIN 4102.

- ✓ Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ Einbruchschutz : Nicht getestet
(Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat) :
€ 2.500 / € 2.500)
- ✓ Feuerwiderstand nach DIN 4102 (nicht getestet)
- ✓ Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
- ✓ Höhenverstellbare Fachböden : ja
- ✓ Türöffnungswinkel : 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen : 3
- ✓ Verankerung : Keine
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen : nein
- ✓ Farbe : RAL 7035 - Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten: **A B C D E** (siehe Seite 3)



| Artikel-Nr. | | Modell | Außenmaße HxBxT | Innenmaße HxBxT | Gewicht | Fachboden | Volumen |
|-------------|---|------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 1301000039 | ✓ | TSS 1 | 1500x700x550 mm | 1360x585x460 mm | 126 kg | 3 | 361 Liter |
| 1301000040 | ✓ | TSS 11 | 1950x700x550 mm | 1780x580x460 mm | 130 kg | 4 | 483 Liter |
| 1301000044 | ✓ | TSS 2 | 1950x950x550 mm | 1780x835x460 mm | 191 kg | 4 | 683 Liter |
| 1301000042 | ✓ | TSS 4 | 1950x1260x550 mm | 1780x1145x460 mm | 245 kg | 4 | 941 Liter |
| 1301000003 | | TSS 1 franz. FB | 1500x700x550 mm | 1360x585x460 mm | 120 kg | 3 | 361 Liter |
| 1301000045 | | TSS 11 franz. FB | 1950x700x550 mm | 1780x580x460 mm | 130 kg | 4 | 483 Liter |
| 1301000041 | | TSS 2 franz. FB | 1950x950x550 mm | 1780x835x460 mm | 145 kg | 4 | 683 Liter |
| 1301000005 | | TSS 4 franz. FB | 1950x1260x550 mm | 1780x1145x460 mm | 232 kg | 4 | 941 Liter |

Durch die überstehenden Beschläge vergrößern sich die Außenmaße in der Tiefe um 80 mm.

| | TSS 1/11 | TSS 2 | TSS 4 |
|---|------------|------------|------------|
| Sonderausstattung | Artikel-Nr | Artikel-Nr | Artikel-Nr |
| Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel Höhe: 365 mm | 1807000096 | 1807000097 | 1807000098 |
| Fachboden mit Bodenträger | 1807000430 | 1807000431 | 1807000370 |
| Fachboden mit Bodenträger (franz. Ausführung) | 1807000759 | 1807000469 | 1807000470 |
| Ausziehbarer Fachboden | 1807000760 | 1807000355 | 1807000356 |
| Ausziehbarer Hängerahmen | 1807000008 | 1807000086 | 1807000416 |
| Sicherheitsauszugsverriegelung** | 1807000610 | 1807000610 | 1807000610 |
| Sicherheitsauszugsverriegelung bei Einbau eines Innenfachs | 1807000621 | 1807000621 | 1807000621 |
| Sicherheitsverriegelung je Auszug Fachboden / Hängerahmen, ausziehbar | 1807000611 | 1807000611 | 1807000611 |
| Schiene für Pendelhefter (wahlweise System Elba / Leitz, Zippel oder sonstige Systeme, bitte angeben) | 1807000729 | 1807000729 | 1807000729 |

** Zur Vermeidung von Kippgefahren erfolgt eine Sperrung auf ein Element durch die Sicherheitsauszugsverriegelung. (= ab 2 St. Rahmen ausziehbar notwendig / Sonderausstattung)

- Schnell-Lieferprogramm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss

Verschlussvarianten

A Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

- ✓ 3 Kombinationsscheiben
- ✓ Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|------------------------|
| 1807000575 | mech. ZKS anstelle DSS |
| 1807000576 | mech. ZKS zusätzlich |

B LA GARD BASIC

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Feststehende Folientastatur
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|------------------------------------|
| 1807000343 | elo. ZKS LaGard Basic anstelle DSS |

C COMBI-B 90

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- ✓ Bis zu 90 Benutzer programmierbar
- ✓ Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Auditspeicher (option)



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|--|
| 1807001150A | elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE 0/I/II/III, TSS, TSF |
| 1807001150Z | elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE 0/I/II/III, TSS, TSF |
| 1805001151A | elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE IV/V SPS, SDS, S, SE |
| 1805001151Z | elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE IV/V SPS, SDS, S, SE |

D PRIMOR LEVEL 5

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode, 1 Benutzercode
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|---|
| 1811000489A | elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 5 anstelle DSS |

E PRIMOR LEVEL 15

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode
- ✓ Bis zu 9 weitere Benutzercodes
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre
- ✓ Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- ✓ Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|--|
| 1811000520A | elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS |

F SELO A

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|------------------------------|
| 1807000616 | elo. ZKS SELO A anstelle DSS |

G SELO B / BR

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- ✓ 4-oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- ✓ 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- ✓ Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- ✓ Selo BR: vollredundant
- ✓ Zusätzliche Optionen auf Anfrage



| Artikel-Nr. | Modell |
|-------------|-------------------------------|
| 1807000648 | elo. ZKS SELO B anstelle DSS |
| 1811000401 | elo. ZKS SELO BR anstelle DSS |