

R402-1 BTM

Betäubungsmitteltresor



Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Betäubungsmitteltresor/BTM-Tresor für die gesetzeskonforme Lagerung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Typgeprüft und ECB-S zertifiziert nach EN 1143-1 / Widerstandsgrad I.



Konstruktion

Korpus: mehrwandig 25 mm stark

Tür: mehrwandig 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 3 Schlüssel (Länge 95 mm) oder Elektronikschloss Stellar Basic VdS-Klasse II (Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset; Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen)

Beschlag/Griff: Klappgriff, 12 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts

Inneneinrichtung: Fachboden (Modell abhängig), Schubladen (ab Modell 102), Schlüsselhakenleiste

Verankerung: 1 Bodenbohrung, 1 Rückwandbohrung (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial

Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

R402-1 BTM

Betäubungsmitteltresor



| Artikel | Modell | Außenmaße * | | | Innenmaße | | | Türdurchgang | | Verankerung | | Gewicht kg | Anzahl Fachböden | Anzahl Schubladen | Volumen Liter | Haken- anzahl |
|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwand Anzahl | | | | | |
| 402100.00 | R402 100 | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 288 | 304 | 1 | 1 ** | 39 | 1 | - | 18 | 5 *** |
| 402101.00 | R402 101 | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 288 | 324 | 1 | 1 ** | 55 | 1 | - | 36 | 5 *** |
| 402102.00 | R402 102 | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 388 | 404 | 1 | 1 ** | 82 | - | 3 | 60 | 5 *** |
| 402103.00 | R402 103 | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 538 | 404 | 1 | 1 ** | 94 | 1 | 2 | 81 | 5 *** |
| 402104.00 | R402 104 | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 538 | 404 | 1 | 1 ** | 104 | - | 5 | 81 | 5 *** |
| 402105.00 | R402 105 | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 688 | 404 | 1 | 1 ** | 124 | - | 6 | 101 | 5 *** |
| 402106.00 | R402 106 | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 688 | 404 | 1 | 1 ** | 117 | 1 | 4 | 101 | 5 *** |
| 402107.00 | R402 107 | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 888 | 404 | 1 | 1 ** | 151 | - | 8 | 127 | 5 *** |
| 402108.00 | R402 108 | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 888 | 404 | 1 | 1 ** | 144 | 1 | 6 | 127 | 5 *** |
| 402109.00 | R402 109 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 1 | 1 ** | 173 | - | 10 | 148 | 5 *** |
| 402110.00 | R402 110 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 1 | 1 ** | 167 | 1 | 8 | 148 | 5 *** |
| 402111.00 | R402 111 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 1 | 1 ** | 192 | - | 11 | 169 | 5 *** |
| 402112.00 | R402 112 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 1 | 1 ** | 179 | 2 | 7 | 169 | 5 *** |

* Außenmaße ohne Griff, Schloss und Scharniere ** nicht durchgebohrt *** Hakenleiste zur Selbstmontage

- Ausführung K (L1)** Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- Ausführung K (L2)** Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau
- Ausführung E (L1)** Verschluss: Elektronischschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- Ausführung E (L2)** Verschluss: Elektronischschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Basic



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15



Elektronisches
Kombinationsschloss B 90

Optionale Verschlussvarianten



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.